

Sabots de bloc Oxylog, bleu marine, peinture 39/40.

Conforme à l'ensemble des dernières normes en vigueur + certification CE norme EN 20347

Sabot de bloc thermo-injecté antidérapant SRC (SRA + SRB)

Antistatique ESD

Très confortable et excellent maintien du pied

Perforations latérales pour une meilleure ventilation du pied, non perforé sur le dessus

Réglable par une bride arrière

Résiste à la flexion

Talon de 3,5 cm - cambrure de 2 cm

Port de chaussettes conseillé

Résistance au passage en autoclave (135°)

Lavable en machine à 90°

Stérilisable chimiquement et par UV