


Pockety Lampo houder



- Afmetingen: 40 x 11 cm
- Polyamide Pockety Lampo houder, compleet met Jack Lampo voor \varnothing 23 mm stelen
- Vlak systeem met zakken, voor gebruik met pre-impregneersysteem, impregnatie op aanvraag met impregneerstation of met handgrepen met tank
- Ideaal voor professionele reiniging op hoog niveau
- Contactloos: het contactloze verwijderingssysteem maakt het mogelijk de mop los te maken zonder deze aan te raken
- Vermindert de reinigingstijd: sluiting van de houder met een pedaalknop
- Eenvoudig onderhoud: het reinigen van het gereedschap is uiterst eenvoudig en snel
- Hoge prestaties: dankzij het Lampo-systeem kan dezelfde steel worden gebruikt met het hele gamma plumeaus, ragebollen en houders, waardoor ze snel kunnen worden bevestigd
- Polyamide, glasvezel