

Houder Velook Lampo met block systeem - 60 cm



- Afmetingen: 60 x 9,5 cm
- Vlak systeem met klittenbandrug, voorgeïmpregneerd te gebruiken of op verzoek geïmpregneerd met impregneersysteem aan boord of met tankhandgrepen
- Ideaal voor professioneel schoonmaken met hoge prestaties
- Doeltreffend: de vlakke steun vergroot het schoonmaakoppervlak in vergelijking met traditionele systemen, in combinatie met een TTS microvezelmop verwijdert vuil en bacteriën effectief en ecologisch, waardoor minder schoonmaakmiddel nodig is
- Milieuvriendelijk: gemaakt van polypropyleen, roestvrij, robuust en volledig recyclebaar
- Eenvoudig: de mop is snel en gemakkelijk te vervangen
- Ergonomisch: het lichtste systeem in het TTS-assortiment
- Krachtig: dankzij het Lampo-systeem kun je dezelfde steel gebruiken voor het volledige assortiment plumeaus, plumeaus en houders, en ze snel aanhaken
- Compatibel met stelen met gat en 23 mm diameter
- Kleur: grijs/groen